

リチウムイオン電池Cell・モジュール向け 簡易インピーダンス測定器『EIS テスター』



POINT 1

**放電電流量を
可変に設定可能**

1mΩクラスの電池の場合、従来では数十Aの放電が必要であったが、3A/5Aでも測定でき、1Aでも同等の結果を出すことが可能

POINT 2

**0.5A～12Aまで0.1A刻みで
設定可能(現行品は6A)**




背面のポート

Micro USB × 1


測定事例

テスタ測定した結果例


1A測定時



3A測定時



5A測定時



同様方式の事例 ▶ 早稲田大学様、ヌヴォトンテクノロジージャパン様、エンネット様、東洋テクニカ様 他